



NATAB II är en vidareutveckling av NATAB
- föregångaren till BL Patent.

NATAB™

Föregångaren till BL Patent var det så kallade NATAB-munstycket. Den var försedd med en flödesriktig vattendelare som utvecklades av Bo Larsson i samarbete med Lunds universitet och kunnigt branschfolk. Många har försökt kopiera NATAB-konceptet utan större framgång. Det är mycket viktigt att förstå de samverkande faktorerna tryck, flöde och inre design för att resultatet skall bli lyckat.

Efter förfrågan från kunder har vi nu gjort en vidareutveckling av den första generationen NATAB. Andra generationen, NATAB II, är liksom sin föregångare försedd med en vattenledande konstruktion för en mjukare passage och kraftigt reducerade turbulenta strömningar. På så sätt bibehålls kraften och energin i vattenstrålarna.

NATAB II har 10 utbytbara drivdysor, fem med 30° vinkel och fem med 15°, som enkelt anpassas till pumpkapacitet och slangdimension. NATAB II är även försedd med ett fronthål, vilket kan pluggas helt när så önskas. Dyssystemet är detsamma som för alla spolmunstycken i BL serien.

Egenskaper

- NATAB II är tillverkad av rostfritt stål
- NATAB II är försedd med en korrekt utformad vattendelare för god drag- och rengöringsförmåga.
- Utbytbara dysor med varierande hålstorlek för enkel anpassning till olika vattenflöden från 100 upp till 1000 l/min.
- Indrivande vattenstrålar är riktade 15° respektive 30° bakåt.
- Yttre design som minimerar risken att fastna.



| Specifikation | |
|---------------|----------------------|
| Slangstorlek | 3/4" upp till 1 1/4" |
| Flöde | 100 – 1000 l/min |
| Rör dimension | Ø 150 mm och upp |
| Antal dysor | 10 + 1 |
| Dysstorlek | 1,9 upp till 6,0 mm |
| Vikt | 5,5 kg |
| Längd | 190 mm |
| Diameter | 98 mm |

Notera: Vikter och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar.

| Art nr. | Beskrivning |
|----------|---|
| BLN-25 | BL NATAB inkl. 12 x dysor, 1" anslutning |
| BLN-32 | BL NATAB inkl. 12 x dysor, 1 1/4" anslutning |
| BLNWB-25 | BL NATAB inkl. 12 x dysor, slitkropp, 1" anslutning |
| BLNWB-32 | BL NATAB inkl. 12 x dysor, slitkropp, 1 1/4" anslutning |